

Eenvoudig openen – door te duwen



TIP-ON

by Blum

Gemakkelijk openen

Greeploze fronten spelen een grote rol bij modern design. Met TIP-ON voor TANDEMBOX – de mechanische openingsondersteuning van Blum – openen greeploze lades en voorraadt lades zich moeiteloos door licht tegen het front te duwen. Zo beleven uw klanten praktisch openingscomfort.


Klein programma, groot toepassingspectrum

TIP-ON is compatibel met alle TANDEMBOX lades en kan voor alle toepassingen gebruikt worden: van een standaardcorpus tot speciale toepassingen als bijvoorbeeld een Blum spoelbaklade.



Lichtjes aandrukken van het front op eender welke plaats en de lade opent zonder enige moeite

Om de lade te sluiten volstaat het ze licht aan te drukken of met een zachte beweging te sluiten




TIP-ON bestaat uit een speciaal corpusprofiel met voorgemonteerde meenemer en vergrendeleenheid



De diepteverstelling kan werktuigloos en bij ingehangen lades gebeuren



Door het optionele gebruik van de synchronisatie is het openen en sluiten ook van brede lades gewaarborgd






TIP-ON



- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing
- Geïntegreerde **TIP-ON** functie voor greeploze fronten
- Comfortabele wektuigloze diepteverstelling zonder uithalen van de lade
- Synchronisatie optioneel vanaf corpusbreedte KB 550 mm
- Geleider compatibel met alle TANDEMBOX lades

Nodige inbouwruimte



NL Nominale lengte


Bestelinformatie

1		Corpusprofielen, meenemer en vergrendeleenheid links/rechts		
				
Nominale lengte NL (mm)		Dyn. belastbaarheid (kg)		
		20	30	50
270		559.2701T		
300		559.3001T		
350			559.3501T	
400			559.4001T	
450				559.4501T
500				559.5001T
550				559.5501T
600				559.6001T
650				559.6501T
Bestaat uit:				
1a	1 x	Corpusprofielen links/rechts		
		Met meenemer, voorgemonteerd		
1b	1 x	Vergrendeleenheid links/rechts		
		EXPANDO bevestiging		

t Toebehoren


14	Synchronisatie			
	LW (mm)	Art. nr.	LW (mm)	Art. nr.
	508–570	Z55S1350E	558–620	Z55S1600E
	608–670	Z55S1850E	658–720	Z55S2100E
	708–770	Z55S2350E	758–820	Z55S2600E
	808–870	Z55S2850E	858–920	Z55S3100E
	908–970	Z55S3350E	958–1020	Z55S3600E
	1008–1070	Z55S3850E	1058–1120	Z55S4100E
	1108–1170	Z55S4350E		
Bestaat uit:				
14a	1 x	Synchro-eenheid		
		EXPANDO bevestiging		
14b	1 x	Synchrostang		
14c	1 x	L-hoek		
		Verzinkt		
Vanaf corpusbreedte KB 550 mm				
LW	Corpusbinnenbreedte			

23	Frontstabilisering		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	R7037	Z96.10E1



Zie ook

TIP-ON voor TANDEMBOX	664	Maatvoeringen	666
Overzicht – TANDEMBOX intivo	261	Montage, demontage en verstelling	668
Overzicht – TANDEMBOX antaro	303	Overzicht – verwerking	683
Overzicht – TANDEMBOX plus	359	Informatie	774



TIP-ON


Maatvoeringen

L-hoek – 297.0500

Nodige ruimte met L-hoek in het midden gemonteerd.


Opmerking: We raden een proefopstelling aan voor de berekening van de nodige ruimte onder het corpusprofiel.

Nodige inbouwruimte



Inbouwmaten – front – schroefmontage

FA Frontopdek




Frontstabilisering – Z96.10E1

Nodige ruimte met frontstabilisering.

Opmerking: We raden een proefopstelling aan voor de berekening van de nodige ruimte onder het corpusprofiel.


Nodige inbouwruimte




Inbouwmaten – front – schroefmontage

FA Frontopdek

* +4 mm met synchronisatie over corpusonderbodem of travers




Nodige inbouwruimte




Boormaten – front

* +4 mm met synchronisatie over corpusonderbodem of travers



Boorpositie


Vergrendeleenheid




Ø 5 x 10 mm

We raden het gebruik van de boormat aan voor TIP-ON voor TANDEMBOX (65.5050)

Synchro-eenheid



Ø 5 x 10 mm




TIP-ON

Maatvoeringen


Schroefpositie – corpusprofielen

Nominale lengte NL (mm)



Corpusbinnendiepte LT min. = nominale lengte NL + 3 mm

Frontvoeg



Enkel voor het gebruik van corpusprofielen met TIP-ON

* Min. 43 mm bij binnenlade/binnenvoorraatlade

Bevestiging van de corpusprofielen

NL 270

NL 300–350


NL 400

NL 450

NL 500–550

NL 600

NL 650




NL Nominale lengte

A Spaanplaatschroeven Ø 4 x 15 mm

B Systeemschroeven, art. nr. 661.1450.HG

* Voor hoge stabiliteit

Uitwerpbereik



Door het optionele gebruik van de synchronisatie is het openen van brede lades ook gewaarborgd. Hierbij raden wij het extra gebruik van de frontstabilisering aan.


Uitwerpbereik met frontstabilisering bij frontvoegen 4 mm

■ Zonder synchronisatie

■ Met synchronisatie




Vergrendeleenheid




Ladebodem los

Synchronisatie




Ladebodem los

Synchronisatie




Ladebodem los


Vergrendeleenheid



Ladebodem driezijdig voorge-
monteerd




Synchronisatie




Ladebodem driezijdig voorgemon-
teerd

Synchronisatie



Ladebodem driezijdig voorgemon-
teerd


Corpusprofiel



Verwijderen transportbeveiliging

Montage

Verstelling



Frontvoeg