

SPACE STEP



Inhoud

1	Overzicht	3
1.1	Voorgemonteerd.....	3
1.2	Extra onderdelen.....	3
2	Producteigenschappen	4
2.1	Sokkel.....	4
2.1.1	Materiaal.....	4
2.1.2	Dimensies	4
2.1.3	Kleur	4
2.1.4	Poten	4
2.2	Tablet	5
2.2.1	Materiaal.....	5
2.3	Lade	5
2.3.1	Ladehoogte	5
2.3.2	Bewegingstechnologie.....	5
3	Technische tekening	6

1 Overzicht

De SPACE STEP zal steeds in een V1 verpakking geleverd worden. De bijhorende lade zal apart geproduceerd worden en tegelijk geleverd worden.



1.1 Voorgemonteerd

Tijdens de productie worden de sokkel, pootjes, afstandshouders, tablet en Blum onderdelen op maat gemaakt en gemonteerd.


Indien u voor SERVO-DRIVE heeft gekozen zal de eenheid inclusief stroomkabel geïnstalleerd worden.

1.2 Extra onderdelen

In de verpakking zal u nog enkele onderdelen vinden, deze onderdelen heeft u nodig voor uw installatie, hierbij gaat het om:

- Kabelkoppelstuk*
- Eindkappen*
- Veerdemper*
- Magneet

*bij toepassingen met SERVO-DRIVE.



2 Producteigenschappen

2.1 Sokkel

2.1.1 Materiaal

De sokkel wordt gemaakt uit multiplex voorzien van laminaat en een kantenband vooraan.

2.1.2 Dimensies

Voor de buitenafmetingen zijn er minima en maxima waar rekening mee gehouden moet worden. Bij vrije keuze is elke tussenmaat mogelijk.

SB: sokkel breedte


- Minimum 400 mm
- Maximum 1200 mm

SD: sokkel diepte

- 505 mm
- 555 mm

SH: sokkel hoogte

- Minimum 150 mm
- Maximum 250 mm



*De maximum hoogte bedraagt 250 mm in overeenstemming met de Europese norm **NEN-EN 14183** en is geldig tot een belasting van 150kg.*

Een opstap hoger dan 250 mm valt buiten deze norm en is onderhevig aan strengere veiligheidseisen, zoals een reling.

2.1.3 Kleur

De kleur van de kantenband en toplaag is afgestemd met het grijs van de opvullijst, zodat wanneer de SPACE STEP in gebruik is er geen storend kleurverschil ontstaat.

2.1.4 Poten

De poten zijn in de hoogte verstelbaar dankzij de zeskantschroef M6. Het bereik van verstelling is -4mm tot +10mm vanaf de standaardpositie.

2.2 Tablet

2.2.1 Materiaal

Volgens de voorschriften van Blum moet er een antislip laag voorzien zijn voor het gebruik van de SPACE STEP.

Wij voldoen aan dit voorschrift door gebruik te maken van een aan multiplex plaat die voorzien is van geïntegreerde antislip.



Basis	berken multiplex
Topplaat	Antislip laag op basis van kunststof, gebonden aan drager met twee componenten lijm. Voldoet aan D4 normering voor buitentoepassingen, EN 204
Volumieke massa	$\pm 700 \text{ kg/m}^3$

2.3 Lade

De bijhorende lade bij Van Hoecke bestellen zal resulteren in de grootst mogelijke lade voor de opgegeven sokkelafmetingen.

Deze lade heeft een maximale dynamische belastbaarheid van 20kg.

De reden voor deze limiet is nauw verbonden met de voeg van 10 mm tussen front en vloer. Indien de lade met 20kg belast wordt vooraan de lade, dan ontstaat er geen conflict tussen front en (oneffen) vloer.

2.3.1 Ladehoogte

De ladehoogte wordt bepaald aan de hand van de sokkelhoogte. Volgende tabel geeft een overzicht welke ladehoogte bij welke sokkelhoogte wordt toegepast.

Ladehoogte	TA'ORBOX / LEGRABOX	TANDEMBOX
N	$150 \leq SH < 166$	$150 \leq SH < 161$
M	$166 \leq SH < 204$	$161 \leq SH < 193$
K	$204 \leq SH < 250$	$193 \leq SH < 250$


2.3.2 Bewegingstechnologie

Voor bewegingstechnologie is er de keuze tussen:

BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION	SERVO-DRIVE
by Blum	by Blum	by Blum

Voor een optimale ervaring is SERVO-DRIVE de beste keuze. TIP-ON BLUMOTION is mogelijk maar minder geschikt om in alle configuraties een optimale werking te garanderen.

3 Technische tekening



Description		Doc ID	Index
		Product Group	
		Drawn by	
		Date	
		VAN H OECKE	

Scale	1:10
Sheet	1/8

A4
